

# KERN EMS6K1

Low-Cost-Laborwaage mit großer Wageplatte

# KERN®



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 g
Intervallo di riscaldamento:	30 min
Linearita:	3 g
Peso di calibrazione consigliato:	6 kg (M1)
Portata [Max]:	6 kg
Possibilita di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	6 kg
Riproducibilita:	1 g
Risoluzione:	6000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	3 s
Unita di misura:	dwt g oz ozt

## Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
---------------------------	----------

## Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	2 g
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	20 g
Risoluzione conteggio:	3000

## Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidita dell'aria massima:	80 %
Umidita dell'aria minima:	40 %

## Alimentazione

Autonomia:	40 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

## Alimentazione

Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz
----------------------	------------------------

## Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificato DAkkS: 963-128

## Categoria

Categoria:	Bilancia
Product Group:	Bilancia didattica

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	310 x 240 x 160 mm
Peso lordo:	1,633 kg
Peso netto:	1,220 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	200 x 280 x 63 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (LxP):	175 x 190 mm