

## 上下昇降式スタンディングデスク キャスター付き ノートPCカート

Product ID: STSCART



座位・立位両用モバイルワークステーション。学習に適した環境を整え、インタラクティブな教室づくりに役立つソリューションです。

このモバイルワークステーションでは、学生が各自のニーズにあった学習環境をセットアップできます。座位から立位へと簡単に変更できるため、授業の妨げになりません。テスト、講義、グループ学習など、講師が授業内容に応じて個々のデスクを離したり寄せ集めたり、配置を簡単に変更することができます。フロントキャスタ2個は、デスクが動かないように固定できるロック式になっています。

### 個人のニーズに合わせて快適な高さに調整

一日を通じて立ったり座ったり姿勢を変えるようにすると、血行がよくなり、疲労の軽減につながるなど、健康上の利点があります。この座位・立位両用ワークステーションでは、いつでも簡単に姿勢を変えることができ、集中力の持続に役立ちます。また、必要に応じて授業中でも自由に立てる環境を提供すると、学生の不安や落ち着きの無さを軽減できるという利点があります。

デスクの高さは、750mmから1150mmまで調整可能です。作業面の下についているレバーを握り、ワークステーションを上下に動かして調整します。デスクトップ右側の調整レバーは、付属のキーでロック可能になっており、誤ってレバーにぶつかっても、高さが変わってしまうことはありません。

調整幅は決まった高さに固定されていないので、各ユーザーにとって最も快適な高さに合わせることができます。

## 学生のニーズに合う大型の作業面サイズ

デスクトップの作業面は600mm x 800mmと広くとっており、教科書や筆記用具など、必要な私物がすべて収まるスペースを提供します。

ノートパソコンを使用する場合は、ワークステーションのケーブル結束クリップを使用してサイドの支柱に沿ってケーブルを引き回し、配線をすっきり保つことができます。また、と組み合わせてディスプレイを追加することも可能です。作業面には、キーボードとマウスを置くスペースも十分に取ってあります。

注意: 作業面に4.5kg以上の重量があるものを載せる場合、デスクトップの高さを上げる際に手動が必要になります。

## 教室のカスタマイズに便利なモバイルデスク

ワークステーションのフロントキャスタはロックを外して動かせるようになっています。教室内でワークステーションを自由に動かし、以下のように状況に応じてダイナミックな環境構成が可能です。

- グループごとに行う課題学習
- 学生を一人ずつ順番に呼んで個別指導
- プレゼンテーションやディスカッション時のサークル配置
- 講義やテストを行う際の標準的なデスク配置

このワークステーションは、講師がプレゼンテーション専用を使う場合にも便利です。高さを調節して固定し、ノートパソコンその他のツールを載せて教室から教室へと移動する場合に最適です。

このポータブルデスクは、以下のような環境での使用にも適しています。

- オフィスの研修室
- 倉庫や製造現場など、複数のテストエリアを移動しながら大勢でワークステーションを共有する環境
- ホームオフィス
- IT部門でのサーバー用カート

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- 学校、ビジネス、企業、各種施設、ホームオフィスなどの環境で便利に使える座位・立位両用ワークステーション
- 教室やオフィス環境でフレキシブルに使えるモバイルワークステーション

## Features

- 座ったり立ったり姿勢を変えながら快適に学習できるワークステーション
- ロック機能付き高さ調節レバー
- 教科書、筆記具、その他ツールを置ける600mm x 800mmの作業面
- 教室をカスタマイズし、ダイナミックな学習環境を実現
- StarTech.com製シングル/デュアルモニターアームと互換: ARMPIVOTE、ARMPIVOT、ARMSLIM (別売)
- ロック式キャスター
- 高さ調節範囲: 750mm - 1150mm
- リフト可能積載量: 4.5kg
- 静止荷重: 50kg
- ケーブル結束クリップ付属

ハードウェア	Warranty	2 Years
	キャスター	同梱
	ケーブル管理	あり
	向き	Vertical
	対応ディスプレイ数	1
性能	Maximum Height	45.3 in [1150 mm]
	Minimum Height	29.5 in [750 mm]
	一般仕様	リフト容量 4.5kg 静止時における最大積載量 50kg
	高さ調節	あり
特記 / 必要条件	注意	作業面に4.5kg以上の重量があるものを載せる場合、デスクトップの高さを上げる際に手動が必要になります。
物理的特徴	色	ブラック&シルバー
	製品幅	31.5 in [800 mm]
	製品重量	53 lb [24 kg]
	製品長さ	23.6 in [600 mm]
	製品高さ	45.3 in [1150 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	60.8 lb [27.5 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - ベース 2 - キャスター 2 - ロック式キャスター 1 - 支柱 1 - デスクトップ 4 - カバー 8 - M6x15mm 丸頭ネジ 12 - M6x15mm 皿ネジ 1 - M5 六角レンチ 1 - M4 六角レンチ 4 - ケーブルクリップ 1 - キー 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.