

## MERKMALE

- Ergonomisch geformter Griff
- Bequemer weicher Griff
- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- EVA-Modul

## 5-teiliger Standard-Sechskantmutternschlüsselsatz von RS Pro

RS Best.-Nr. 125-3062



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Dieser 5-teilige Steckschlüssel-Treibersatz von der bewährten Marke RS Pro ist das perfekte Werkzeug für Profis und Heimwerker. Diese Werkzeuge bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und sind hochwertig und korrosionsbeständig, um eine lange und zuverlässige Lebensdauer des Werkzeugs zu gewährleisten. Mit ergonomischen, weichen Griffen sorgt dieser Mutterdreher für Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten. Die Hohlwelle ermöglicht den Einsatz des Treibers mit Befestigungselementen unterschiedlicher Tiefen, auch im eingesenken Zustand.

### Allgemeine

<b>Schraubendreherart</b>	Weiches Gefühl
<b>Anzahl der Teile</b>	5
<b>Spitzentyp</b>	Sechskant
<b>Inhalt</b>	C-PLUS-Steckschlüssel F20-060-125 (6,0 x 125 mm), C-PLUS-Steckschlüssel F20-070-125 (7,0 x 125 mm), C-PLUS-Steckschlüssel F20-080-125 (8,0 x 125 mm), C-PLUS-Steckschlüssel F20-100-125 (10,0 x 125 mm), C-PLUS-Steckschlüssel F20-130-125 (13,0 x 125 mm)
<b>ESD-Sicherheit</b>	Nein
<b>Anwendungen</b>	Elektriker, Wartungstechniker, Bauarbeiter

### Mechanische

<b>Spitzengröße</b>	6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 13mm
<b>Klinglänge</b>	125mm
<b>Gesamtlänge</b>	225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm (10-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm (7-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm (8-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 245 mm (13-mm-C-PLUS-Steckschlüssel)
<b>Klingenmaterial</b>	Chrom-Vanadium-Stahl
<b>Griffmaterial</b>	Kunststoff
<b>Klingenoberfläche</b>	Mattverchromt

