

特点

- 特别适用于安装和拆卸外部卡簧
- 磷酸盐表面、可提供强防腐保护
- pvc 套管可增强抓持力和控制力
- 铬钒钢结构、提供耐用性和长使用寿命
- 弹簧机制、有助于夹持外部安装的弹性挡圈

RS 135mm Pro 钼钢卡环钳

RS 号: 541-6826



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这里介绍我们值得信赖且可靠的自有品牌 **RS Pro** 外部卡簧钳、这是一种独特的钳子、用于安装和拆卸各种电器上的外部卡簧。这些持久 **RS Pro** 卡簧钳由 **Durable chrome** 钒钢制成、包括磷酸盐表面、具有耐腐蚀性和长使用寿命。**RS Pro** 钳上的手柄包括 **pvc** 涂层套管、用于增强抓持力和控制。

一般规格

钳型	卡簧钳
尖端样式	直向
材料	用于钳子的铬钼钢（63cr - mo）、用于自动复位功能的弹簧钢和乙烯基浸渍手柄
表面	化学制品黑色表面、带抛光钳的主表面、红色手柄
套件内容	1 件 pc-5 in. （135mm）外部直向型、小型圆柱形尖头卡簧钳、带自动复位弹簧和红色乙烯基浸渍把手
应用	车辆、自行车、搅拌机、洗衣机

机械规格

钳口长度	32.0mm
总长度	135mm
尖端直径	0.9mm
硬度	热处理到 hrc：45 ~ 55（弹性挡圈尖端）、hrc：44 ~ 48（手柄）和 hrc：30 ~ 48（接头）
重量	90 克
弹性挡圈密封圈容量	3mm 至 10mm

认证

合规性 / 认证

din A0 、 din-5254

