



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	KAF3
Produkt oder Komponententyp	Drehantrieb
Produktkompatibilität	V5 V6
Grifffarbe	Schwarz

Zusatzmerkmale

Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Verriegelung mit Drehgriff	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Durchmesser : 4-8 mm
Beschriftung	0 - 1
Befestigung	Mit 4 Schrauben
Abmessung Antrieb Frontplatte	90 x 90 mm
Höhe	90 mm
Breite	90 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
