

3 m passieve micro USB-naar-HDMI MHL-kabel

Product ID: MHDPM3M



Met de 3 m MHDPM3M passieve micro USB-naar-HDMI® MHL™-kabel kunt u uw voor MHL geschikte smartphone, tablet-pc of ander mobiel apparaat op uw voor MHL geschikt HDTV-scherm, -monitor of -projector aansluiten.

Deze duurzame kabel vormt een eenvoudige plug & play-oplossing voor het bekijken van inhoud (bijv. foto's, audio en video) vanaf een voor MHL geschikt mobiel apparaat op een groot scherm en home entertainment systeem.

Deze hoogwaardige en comfortabele MHL-naar-HDMI-kabel ondersteunt niet alleen een videoresolutie van 1080p en een 7.1-kanaals digitale audio-uitvoer, maar laadt in de MHL-modus en aangesloten op een voor MHL geschikt scherm tegelijkertijd uw mobiele apparaat op.

De MHDPM3M MHL-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

NB: Omdat dit een passieve kabel is, moet zowel uw mobiele apparaat als uw HDTV-scherm, monitor of projector etc. voor MHL geschikt zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaten en/of ga naar de website van het MHL-consortium voor een lijst van voor [MHL geschikte producten](#). Dit product werkt niet met apparaten met een 11-polige MHL-connector, zoals de Samsung S3- en S4-modellen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw voor Mobile High-Definition Link (MHL™) geschikte apparaat aan op een voor MHL geschikte televisie, monitor of projector via HDMI
- Geef video weer met audio-ondersteuning, of deel foto's op een volledig voor HDMI en voor MHL geschikt scherm
- Laad uw micro USB mobiele apparaat op, terwijl u aangesloten bent op een voor MHL geschikt scherm

Features

- 1 micro USB 'B' mannelijke connector
- 1 HDMI mannelijke connector
- 1080p videoweergave
- Ondersteuning voor digitale audio
- Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Goud
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound
	Maximale digitale resoluties	1080p @ 60 Hz
	Video Revision	MHL 2.0
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.5 in [12 mm]
	Draaddikte	24/30 AWG
	Gewicht product	4.4 oz [124 g]
	Hoogte product	0.3 in [8 mm]
	Kabellengte	9.8 ft [3 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	9.8 ft [3 m]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Passieve 3 m MHL-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.