M12 FDDXKIT-0X
TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™

- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, ¼″ hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco ¼″ hex, decentrato attacco ¼″ hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco ¼″ hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 34 Nm di coppia
- Supporto magnetico per bit
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/ 0 - 1,600
Mandrino autoserrante (mm)	10
Capacità foratura legno/metallo (mm)	28/ 10
Coppia max (Nm)	34
Equipaggiamento standard	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, ¼″ hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco ¼″ hex, decentrato attacco ¼″ hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471332