



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No: 136-5420 / 136-5422 / 136-5423



136-5420

136-5422

136-5423

Code douane : 3926909790

RS Stock No	EAN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb et ϕ câbles (mm)	Résistance (tonnes)	Poids (kg)
136-5420	3321360025876	910	500	70	3 x ϕ 46	20T	19,2
136-5422	3321360025869	910	500	45	2 x ϕ 35 3 x ϕ 30	20T	14
136-5423	3321360025852	1000	250	50	2 x (32x38)	1T	7

- **Fabriqué en** : caoutchouc et polypropylène
- **Coloris** : noir et jaune

- **Caractéristiques :**

- Passe-câbles haute résistance
- Élément droit rigide
- Poignée de transport
- Fabriqué en caoutchouc & PP (couvercle)
- Couvercle jaune amovible
- Possibilité de verrouillage du couvercle
- Possibilité de fixation au sol avec fixation béton, asphalte ou colle en option
- NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE
- DECONSEILLE pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc

Datasheet

RS Pro

RS Stock No : 136-5420 / 136-5422 / 136-5423



136-5420

136-5422

136-5423

Customs : 3926909790

RS Stock No	EAN	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	No. and ϕ cables (mm)	Resistance (tons)	Weight (kg)
136-5420	3321360025876	910	500	70	3 x ϕ 46	20T	19,2
136-5422	3321360025869	910	500	45	2 x ϕ 35 3 x ϕ 30	20T	14
136-5423	3321360025852	1000	250	50	2 x (32x38)	1T	7

- **Made of** rubber and polypropylene
- **Color** : black and yellow

- **Specifications :**

- High-strength cable grooves
- Rigid straight element
- Carrying handle
- Made of rubber & PP (cover)
- Removable yellow cover
- Possibility of locking the cover
- Possibility of floor mounting with optional concrete, asphalt or glue mounting
- NOT SUITABLE FOR HEAVY ROAD CROSSING TRAFFIC
- ADVISORY for the passage of forklifts, with polyamide or rubber wheels



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No: : 136-5420 / 136-5422 / 136-5423



136-5420

136-5422

136-5423

Aduanas : 3926909790

RS Stock No	EAN	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cant. y ϕ cables (mm)	Resistencia (t)	Peso (kg)
136-5420	3321360025876	910	500	70	3 x ϕ 46	20T	19,2
136-5422	3321360025869	910	500	45	2 x ϕ 35 3 x ϕ 30	20T	14
136-5423	3321360025852	1000	250	50	2 x (32x38)	1T	7

- **Hecho en :** caucho y polipropileno
- **Color :** negro y amarillo
- **Características :**
 - Pasa cable de alta resistencia
 - Elemento recto rígido
 - Asa de transporte
 - Hecho de caucho y PP (cubierta)
 - Cubierta amarilla extraíble
 - Posibilidad de bloquear la tapa
 - Posibilidad de montaje en el suelo con montaje opcional en hormigón, asfalto o cola
 - NO APTO PARA TRÁFICO PESADO DE CRUCE DE CARRETERAS
 - ASESORAMIENTO para el paso de carretillas elevadoras, con ruedas de poliamida o goma



DEUTSCH

Typenblatt RS Pro

RS Stock No : : 136-5420 / 136-5422 / 136-5423



136-5420

136-5422

136-5423

Zoll : 3926909790

RS Stock No	EAN	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl und ϕ Kabeln (mm)	Widerstand (tonnes)	Gewicht (kg)
136-5420	3321360025876	910	500	70	3 x ϕ 46	20T	19,2
136-5422	3321360025869	910	500	45	2 x ϕ 35 3 x ϕ 30	20T	14
136-5423	3321360025852	1000	250	50	2 x (32x38)	1T	7

- **Material** : Gummi und Polypropylen
- **Farbe**: schwarz und gelb
- **Merkmale** :
 - Hochfeste Kabelbrücke
 - Steifes gerades Element
 - Tragegriff
 - Hergestellt aus Gummi & PP (Bezug)
 - Abnehmbare gelbe Abdeckung
 - Möglichkeit der Verriegelung der Abdeckung
 - Möglichkeit der Bodenmontage mit optionaler Beton-, Asphalt- oder Klebmontage
 - NICHT FÜR DEN SCHWEREN STRASSENVERKEHR GEEIGNET
 - BERATUNG für den Durchgang von Gabelstaplern mit Polyamid- oder Gummirädern