



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 118

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



EN388



4X32B



EN511

X2X



EN407

X2XXXX



COUPURE



TOUCH
SCREEN



Oeko-Tex®
Standard 100



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	36	36	36	36	36	36

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32B

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 15 & doublure polyacrilique jauge 7
- Enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Préparation des aliments
- Bâtiment et construction
- Menuiserie
- Travaux d'installation et de transport
- Conduite de machines
- Maintenance entrepôts et aéroports
- Travaux de réparation
- Maintenance en milieux froids

CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

