



NA4913-XL [🔗](#)

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme
------	-------

revêtement	Sans
------------	------

dimensions principale & données de performance

d	65 mm	Alésage
---	-------	---------

D	90 mm	Diamètre extérieur
---	-------	--------------------

B	25 mm	Largeur
---	-------	---------

C _r	69.000 N	Charge dyn. de base, radiale
----------------	----------	------------------------------

C _{0r}	112.000 N	Charge stat. de base, radiale
-----------------	-----------	-------------------------------

C _{ur}	19.900 N	Limite à la fatigue, radiale
-----------------	----------	------------------------------

n _G	6.300 1/min	Limiting speed
----------------	-------------	----------------

n _{gr}	3.500 1/min	Vitesse de base
-----------------	-------------	-----------------

≈m	0,465 kg	Poids
----	----------	-------

Dimensions

F	72 mm	Diamètre de piste bague intérieure
---	-------	------------------------------------

r _{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
------------------	------	--------------------------------

s	1,5 mm	Déplacement axial
---	--------	-------------------



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement