



DCH364M2 - Perforateur SDS-Plus 36V Li-Ion XR 4Ah / Mandrin à changement rapide



- Perçages intensifs de trous de 4 à 26 mm de diamètre dans le béton ou d'autres matériaux de construction, pour la pose d'ancrages divers, pour réaliser des saignées légères
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction de type carreau et plâtre et mode stop impact pour le perçage rotatif dans le bois et l'acier
- Mécanisme complètement découplé de la carcasse du perforateur permettant de réduire considérablement les vibrations, seulement 7,9 m/s²
- Mandrin sans clé 3 mors avec adaptateur SDS-Plus pour passer facilement du burinage à la perceuse à percussion et aux applications à rotation uniquement
- La nouvelle technologie de batterie Li-Ion 36V fournit une meilleure flexibilité aux utilisateurs avec 70% d'autonomie en plus, une durée de vie multipliée par 2 et une charge de 80% de la batterie en 30 minutes

Voltage	36 V
Type de batterie	4,0 Ah Li-Ion
Vitesse à vide	0-1150 tr/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2.3 Joules
Coups par minute	0-4300 cps/min
Porte-outil	SDS-Plus
Cap. de perçage maximale [Bois-Métal-Béton]	30-13-26 mm
Niveau de vibration	7,9 m/s ²
Poids	4,1 kg
Gencod	5035048463642



Équipement standard : 2 batteries XR 4Ah Li-Ion, chargeur 1 heure, poignées latérales multipositions, porte outils SDS-Plus amovible, mandrin 3 mors à changement rapide, mallette de transport haute résistance.

Prix :