

数据页

6ES7193-6AG40-0AA0



SIMATIC 总线适配器：BA LC/FC，玻璃纤维光缆/铜媒介转换器 1个 LC FO 接口和
，1个 FastConnect (FC) 连接Anschluss

一般信息

产品类型标志	BA LC/FC
硬件功能状态	FS04 以上版本
接口	
PROFINET 接口数量	1; 2 个接口（交换机）LC / FC
PROFINET IO 支持的协议	
• FC (FastConnect) 接口数量	1
• LC 端口数量	1; 波长为 1270 ... 1380 nm, 符合 100BASE-FX
导线长度	
— 铜导线	100 m
— 梯度型多模光纤 50/125 μm	3 km
— 梯度型多模光纤 62.5/125 μm	3 km

环境要求

运行中的环境温度	
• 水平安装, 最小值	-30 °C
• 水平安装, 最大值	60 °C
• 垂直安装, 最小值	-30 °C
• 垂直安装, 最大值	50 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限, 参见系统手册 ET 200SP

尺寸

宽度	20 mm
高度	69.5 mm
深度	59 mm

重量

重量, 约	50 g
-------	------

上一次修改：

2024/5/22

