



412H

Axialfläkt DC 40x40x20 mm



Energisnål kompaktfäkt. Kan fås med tillval /39.

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt DC 40x40x20 mm
Spänning	12 VDC
Spänningsområde	10-14 VDC
Effekt	1,6 W
Varvtal	8100 rpm
Luftflöde	3.75 l/s
Luftflöde	13.5 m3/h
Luftflöde	7.9 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor med integrerad drivelektronik
Motorskydd / Skydd	Skydd mot felaktig polaritet och blockerad rotor
Lagertyp	Sintec glidlager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBT
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG28, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	29.0 dB(A)
Ljudeffekt	4.7 Bel
Livslängd L10	ebm-papst Service Life L10: 45000 tim 20 °C / 15000 tim 60 °C Life expectancy L10Δ: 47500 tim 40 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	40x40x20 mm
Vikt	27 g
Art.nr	9291708012

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till 412H

Benämning	Art.nr	Information
LZ29-1	9920029001	Skyddsgaller metall 40x40 mm



412H

Axialfläkt DC 40x40x20 mm

Diagram



