M18 FRCN45-0X
CHIODATRICE PER TETTI M18 FUEL™

- Non richiede cartucce di gas né pulizia
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- La tecnologia "Ready to fire" permette di sparare immediatamente non appena si preme il grilletto
- Due modalità selezionabili tra sparo sequenziale o sparo singolo con una velocità di sparo fino a 6 chiodi al secondo
- Regolazione della profondità facile e veloce, senza l'ausilio di attrezzi
- Spara fino a 1100 chiodi con una batteria REDLITHIUM™ da 3.0Ah
- Compatibile con chiodi inclinati a 15° con lunghezza 19 - 45 mm, diametro 3 mm e testa 10,1 - 10,5 mm
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®





Inclinazione (°)	15°
Dimensioni della testa	10.1 - 10.5
Capacità chiodi (mm)	19 - 45
Capacità groppini caricatore	120
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 HB3)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498168