



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19" patchcord brush panel
Farbton	Hellgrau (RAL 7035) Dunkelgrau (RAL 7016)
Gelieferte Ausrüstung	2 quick fix 19" mountings 1 brush for patch cords

#### Zusatzmerkmale

Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Material	Metallblech: DC01 Kunststoffteil: PA66 GF20 Kunststoffteil: PC Brush peels: PA (Polyamid)
Breite	0,48 M 484 mm
Höhe	0,044 M 44 mm
Tiefe	0,040 M 40 mm
Produktgewicht	0,3 Kg 0,3000 kg

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C 14...131 °F
Normen	IEC 60297 NF C 20-150

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich