

SBP 6-T 2-8 - 桥接杆

3070321

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070321>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



桥接杆，带测试插座，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 橙色

商业数据

订货号	3070321
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码520 (C-1-2019)
GTIN	4046356750264
单件重量 (含包装)	13.1 g
单件重量 (不含包装)	12.91 g
原产地	PL

SBP 6-T 2-8 - 桥接杆

3070321

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070321>



技术数据

产品属性

产品类型	桥接杆
位数	2
针距	8.2 mm

尺寸

针距	8.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
标识材料	铜缆
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

SBP 6-T 2-8 - 桥接杆



3070321

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070321>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SBP 6-T 2-8 - 桥接杆



3070321
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3070321>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	dff4d39e-b3d1-4292-84b6-f83521efc766

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn