

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation - 6x USB 3.0

Product ID: DK30ADD



Diese USB-3.0-Dockingstation für Mac und Windows™-Laptops bietet Ihnen Flexibilität und die Anschlüsse, die Sie benötigen, um die Leistung der Workstation zu maximieren. Die kostengünstige Dockingstation für zwei Monitore bietet zahlreiche Videoausgabeoptionen, einschließlich HDMI®, DVI und VGA (mit Adapter) und bietet sechs USB-Anschlüsse für Peripheriegeräte, einschließlich zwei Schnelllade-USB-Anschlüsse.

Maximierung der Produktivität mit Dual-Video

Das USB-3.0-Dock erweitert die Display-Funktionen Ihres Mac und Windows-Laptops. Richten Sie zwei Bildschirme durch Anschluss eines HDMI- und eines DVI-Monitors ein. Außerdem verfügt die Dockingstation über einen DVI-zu-VGA-Adapter, sodass Sie eine Verbindung zu einem älteren VGA-Monitor herstellen können.

Mit der Dual-Dockingstation sind folgende Anschluss-Kombinationen möglich:

- 1 x HDMI-Monitor + 1 x DVI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 bei 60 Hz
- 1 x HDMI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 + 1 x VGA-Monitor mit Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz

Alle Verbindungen, die Sie benötigen

Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine voll funktionsfähige Workstation. Dieses USB-3.0-Dock bietet sechs USB-3.0-Anschlüsse (Typ A), sodass Sie Ihre Tastatur, externe Laufwerke und andere Peripheriegeräte ganz einfach über eine einzige USB-3.0-Hostverbindung anschließen können. Zwei der USB-3.0-Anschlüsse sind immer bereite Schnellladeports, die Lade- und Synchronisationsfunktionen für bis zu zwei mobile Geräte hinzufügen. Die Dockingstation verfügt außerdem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie über einen 3,5-mm-Audioanschluss für Kopfhörer.

Das DK30ADD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbindungsflexibilität für eine Vielzahl von Monitoren in Unternehmen und Institutionen
- Ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsplätze in Hotels oder für den kurzfristigen Hot-Desk-Einsatz
- Fügen Sie zwei Videoausgänge zu einem Laptop hinzu, bei dem die Grafikkarte nicht ausgetauscht werden kann.

Features

- Ermöglicht die Verbindung eines Mac oder Windows-Laptops mit zwei Monitoren: HDMI + DVI oder HDMI + VGA
- Schließen Sie mehr USB-Geräte mit 6 x USB-3.0-Anschlüssen (Typ-A) an, einschließlich 2 x Anschlüssen zum schnellen Laden.
- Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
- DVI-zu-VGA-Adapter enthalten, sodass Sie Ihr Gerät an einen älteren VGA-Monitor oder -Projektor anschließen können

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K-Unterstützung	Nein	
	Bustyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813	
	Industrienormen	USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1	
	Schnellladeanschlüsse	Ja	
	Schnittstelle	USB 3.0	
	Unterstützte Displays	2	
Leistung	Auto MDIX	Ja	
	Full Duplex-Unterstützung	Ja	
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps	
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)	
	Max. Digitalauflösungen	Zwei Bildschirme - HDMI + DVI - 2048 x 1152 bei 60 Hz Zwei Bildschirme - HDMI - 2048 x 1152 + VGA - 1920 x 1200 bei 60 Hz	
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s	
	UASP-Unterstützung	Ja	
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - DVI-I (29-polig) Buchse 1 - HDMI (19-polig) Buchse 2 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

		Ein DVI-zu-VGA-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.
	System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-A-Port.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom
Strom	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	2 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	40W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10-90 % (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	39.4 in [1000 mm]
	Produktbreite	3.4 in [86.2 mm]
	Produktgewicht	10.3 oz [291 g]
	Produkthöhe	1.2 in [31.2 mm]
	Produktlänge	8.5 in [216.1 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	28.8 oz [815 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation 1 - USB 3.0 Kabel 1 - DVI-auf-VGA-Adapter 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.