

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme | Merten |
| Design | D-Life |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|---------------|
| Nombre de postes | 3 postes |
| Nuance de la couleur | Nickel brossé |
| Finition de la surface | Métallique |
| Traitement de surface | Verni |
| Matière | Zamak |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 234 mm |
| Profondeur | 12 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|----------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| RoHS exemption information |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |