

MERKMALE

- Schutzart IP44, 0410185 erfüllt die Schutzart IP66
- Wandmontage möglich
- Rote und blaue Farben in diesem Leistungsbereich Steckverbinder
- Nennspannungen von 415 V und 230 V werden in diesem Bereich angeboten
- Abgewinkelte Buchse für eine bequemere Verbindung
- Alle in der Serie angebotenen Modelle sind äußerst zuverlässig und Ausgezeichnete Qualität
- Verriegelt und RCD/FI-Schutz (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)

RS Pro IP44 Blaue 2P+E RCD/FI-Industrie- Netzsteckverbinderbuchse für Wandmontage, ausgelegt für 32,0 A, 230,0 V

RS Best.-Nr. 410-012



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe hochwertiger, wandmontierbarer Stromversorgungssteckverbinder. Diese Steckverbinder werden nach Industriestandard hergestellt und sind einfach zu montieren und eine fantastische industrielle Steckerlösung für die Versorgung von Werkzeugen und Maschinen mit einer Reihe von verschiedenen Spannungsanforderungen.

Allgemeine

Version	Mit Schutzgerät
Kommerzielle Serie	Domino-Design
Polformat	2P+E
Geschlecht	Buchse
Gehäuseausrichtung	Angewinkelt
Material	Technischer Kunststoff
Farbe	Blau
Anwendungen	Versorgung von Maschinen auf Baustellen, Holzbearbeitungsmaschinen, Wartungswerkstätten in der Leichtindustrie

Elektrische

Stromtyp	AC
Nennstrom	32A
Nennspannung	230V
Arbeitsfrequenz	50Hz; 60Hz
Stecker/Buchse	Kontaktiereinheit
Anschlussmethode	Vorverdrahtet
RCD/FI-Schutz	An einem einzelnen Ausgangstromkreis/einer Steckdose

Mechanische

Montageart	Wandmontage
-------------------	-------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP44
---------------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN61340
-----------------------------------	---------

