

Produkte

Tor



Tor ist ein Hochleistungs-Abisolierwerkzeug für Kabel mit jeder Art von Isolierung. Durch die einzigartigen auswechselbaren Haken wird eine Kabelabisolierkapazität von bis zu 40 mm/1,5 Zoll Durchmesser ermöglicht.

- Große Kapazität: Durch die auswechselbaren Haken kann Tor zwei oder mehr ähnliche Produkte im Werkzeugkasten ersetzen.
- Einfache Handhabung: Definierte Arretierpositionen für Kreis-, Längs- und Spiralschnitte
- Geringere Klingenbruchgefahr durch automatische Rückkehr der Klinge in die Startposition nach dem Abisolieren
- Hakenwechsel ohne Spezialwerkzeuge – ein Haken wird einfach durch einen anderen ersetzt. Nahezu reibungsfreier und leicht drehbarer Einsteller zur Feinjustierung der Klingenhöhe
- An der Öse an der Unterseite von Tor können Sicherheitsbänder befestigt werden, um ein versehentliches Fallenlassen des Werkzeugs zu verhindern.
- Ergonomisch: Das ausgewogene Design bietet Ablagen für Daumen, Zeigefinger und kleinen Finger, um das Anheben des Kabelhaltehakens zu erleichtern.
- Langlebig: Ersatzklingen können in einem speziellen Fach im Werkzeug aufbewahrt werden.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 167 mm/6.57"

Breite: 37 mm/1.46"

Höhe: 30.5 mm/1.2"

Gewicht: 116 gr/0.26 lb

Leiterquerschnitt: 4.5-40 mm / 0.18"-1.57"

Abisoliermaße mm/mm²:

adjustable/up to 4,5 mm (insulation thickness)

Abisoliermaße inch/AWG:

adjustable/up to 0.18" (insulation thickness)

Kabel: PVC

Beschreibung: Einstellbares

Abisolierwerkzeug für Hochleistungskabel, Stromkabel, mehradrige Steuer-, LWL- und Kupfer-Fernkabel.

Lebensdauer in Crimpzyklen:

100,000

- Tor wurde auf über 100 000 Abisoliervorgänge getestet.



Rundschnitt und gerader Schnitt, Fingerschnitt & Rund- und Sprachschnitt.

Wechselringe optional erhältlich.