Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

白熱球

販売事業者
Rs-online

10-
1420.1219



https://rs-online.eao.com/component/10-1420.1...

お客様の製品:



10-1420.1219
白熱球

操作・表示部分

照光 色:	白

電気的特性

定格電圧:	60 V AC/DC
定格電流:	33 mA ±10 %

機械的特性


重量:	0.002 kg

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	白熱球, BA9s, 白, 60 V AC/DC
ヒント:	ランプの最大全長は28mmを超えない
配線図:	


x2+
x1-