

MERKMALE

- **Robuster Mehrzweck-Regalwagen von RS Pro**
- **Speziell geformte Aluminiumstützen und Kunststoffregale bilden ein leichtes Gehäuse Rahmen**
- **Stabilität und Festigkeit werden durch die gerippten Regale gewährleistet**
- **Zwei der vier Räder sind gebremst, um die Sicherheit zu erhöhen**
- **Kunststoffteile auf dem Transportwagen bestehen aus hochdichtem Polyethylen**

RS Pro Aluminiumwagen mit 3 Ablagen, 866 x 500 mm, 200 kg Last

RS Best.-Nr. 669-3771



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen den RS Pro Regalwagen vor, der sich ideal für den Transport von Gegenständen in Fabriken, Lagerhäusern und vielem mehr eignet. Der robuste Transportwagen sieht in jeder Umgebung, in der er verwendet wird, professionell aus und bietet eine Zweikomponentenoberfläche, die leicht sauber und verschleißfest gegen raue Flüssigkeiten zu halten ist, praktisch für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Die speziell geformten Aluminiumstützen und gerippten Kunststoffregale sorgen für einen Rahmen, der Langlebigkeit und Festigkeit gewährleistet und gleichzeitig eine optimale Lager- und Transportkapazität bietet. Zusätzlich kann der Transportwagen auf drei Seiten ein sicheres Gehäuse bilden, indem die mitgelieferten Platten verwendet werden. Mit einer Belastbarkeit von 200 kg, einem robusten Rahmen und vier verschleißfesten drehbaren Gummirädern ist dieser RS Pro Transportwagen eine ideale Investition, die vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden zu können.

Allgemeine

| | |
|--------------------------|--|
| Typ | Ablage |
| Gewichtsklasse | Mittlere Beanspruchung |
| Anzahl der Stufen | 3 |
| Radtyp | Gummi |
| Radmerkmale | Gebremst, drehbar |
| Klappbare Ablage | Nein |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Radmaterial | Gummi |
| Bremsen | Ja |
| Anwendungen | Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte |

Mechanische

| | |
|-----------------------|-------|
| Belastbarkeit | 200kg |
| Raddurchmesser | 100mm |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Trolley-Größe | |
| Abmessungen | 1010 mm x 513 mm x 990mm |
| Tiefe | 990mm |
| Breite | 513mm |
| Höhe | 1010mm |

| Außenregal-Größe | |
|---------------------------|---------------|
| Abmessungen der Plattform | 866mm x 500mm |
| Plattformlänge | 866mm |
| Plattformbreite | 500mm |

| Product Description | H x W x D (mm) | Shelves L x W (mm) | Capacity (kg) | RS Stock No |
|--|------------------|--------------------|---------------|-------------|
| (Large)3 Shelves c/w Sides/Back Enclosed | 1010 x 513 x 990 | 866 x 500 | 200 | 669-3771 |