

LUMINA

A520POIO40S70 8x15 TFR

EAN 4031582389722

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, moyeu
lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	40 mm
Largeur de roue	6 mm
Largeur de la roulette	38 mm
Tige filetée	8 x 15 mm
Déport	11.5 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm
Hauteur	44 mm
Résistance à la température	-10 / +40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.04 kg
Rayon d'encombrement	36 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○