

MERKMALE

- Erhältlich mit 2, 3, 4 und 5 Stufen
- Alle werden mit einziehbaren gefederten Rollen geliefert
- Hergestellt aus Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit
- Doppelte Handläufe für erhöhte Bediener-sicherheit
- 50 mm drehbare Rollen
- Lieferung mit gerippten rutschfesten Gummi-Trittflächen und Plattform
- Pulverbeschichtet blau

2-Tresen-Stahlschritte von RS Pro, 0,508m Plattformhöhe, blau

RS Best.-Nr. 909-7066



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Einführung eines Sicherheitsrades entlang von RS Pro, eine Reihe von hochwertigen und mobilen Sicherheitsstufen, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen für Arbeiten in großer Höhe und für den Zugang zu höheren Umgebungen eignen. Die robuste Bauweise besteht aus Stahl und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit gerippten Gummigriffen und einer Plattform für besseren Halt. Die Trittstufen profitieren von gefederten einziehbaren Rollen, die in einer Stahlabdeckung eingeschlossen sind, sodass die Trittstufen leicht manövriert werden können, während gleichzeitig die Stabilität bei Anwendung des Gewichts im Einsatz erhalten bleibt. Die Trittstufen verfügen außerdem über eine Sicherheitshandschiene, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Einsatz bietet. Die Stufen sind mit einer Reihe von Trittstufen (Stufen) erhältlich, einschließlich 2, 3, 4 und 5.

Welche Größen sind erhältlich?

- 2 Lauffläche: [9097066](#)
- 3 Lauffläche: [6693730](#)
- 4 Lauffläche: [6693734](#)
- 5 Lauffläche: [9097075](#)

Allgemeine

Anzahl der Schritte	2
Material	Geripptes Gummi, Stahl
Farbe	Blau
Anwendungen	Einzelhandel, Lager, Vertrieb, Haushalt, Büro

Mechanische

Gesamtabmessungen	1185 mm x 580 mm x 615 mm
Gesamthöhe	1185mm
Gesamtbreite	580mm
Gesamttiefe	615mm
Gewicht	12kg

Abmessungen der Plattform	
Höhe	508mm
Breite Top-T-Shirt	380mm
Top-T-Tiefe	280mm





No. Of Treads	Overall H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Top Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	Average Working Height (mm)	RS Stock No
2	1185 x 580 x 615	380 x 180	380 x 280	508	2000	9097066
3	1440 x 635 x 805	380 x 180	380 x 280	795	2320	6693730
4	1745 x 610 x 1010	380 x 180	380 x 280	1045	2570	6693734
5	1940 x 580 x 1120	380 x 180	380 x 280	1270	2770	9097075