

Prises RJ45



Réf.	Mod.	10 Giga
786 40	1	Prise RJ45 STP 10 Giga
786 41	2	Prise RJ45 STP 10 Giga
Cat.6 STP		
786 30	1	Prise RJ45 STP cat.6 capot tôle
786 31	2	Prise RJ45 STP cat.6 capot tôle
786 32	2	Prise RJ45 STP cat.6 orientée à 90°
786 33	2	Prise RJ45 cat.6 STP ZAMAK
Cat.6 FTP		
786 90	1	Prise RJ45 FTP cat.6
792 90	1	Prise RJ45 FTP cat.6 finition alu
786 91	2	Prise RJ45 FTP cat.6
792 91	2	Prise RJ45 FTP cat.6 finition alu
786 92	2	Prise RJ45 FTP cat.6 orientée à 90°
786 93	2	Prise RJ45 pour goulotte DLP couv. 65mm 2xRJ45 cat.6 FTP
Cat.6 UTP		
786 60	1	Prise RJ45 UTP cat.6
792 60	1	Prise RJ45 UTP cat.6 finition alu
786 61	2	Prise RJ45 UTP cat.6
792 61	2	Prise RJ45 UTP cat.6 finition alu
786 62	2	Prise RJ45 UTP cat.6 orientée à 90°
786 63	2	Prise RJ45 pour goulotte DLP couv. 65mm 2xRJ45 cat.6 UTP
Cat.5 FTP		
786 80	1	Prise RJ45 FTP cat.5e
786 81	2	Prise RJ45 FTP cat.5e
Cat.5 UTP		
786 50	1	Prise RJ45 UTP cat.5e
786 51	2	Prise RJ45 UTP cat.5e

Prises RJ45 traversée cuivre, doubleur, téléphone



Réf.	Mod.	Traversée cuivre cat.6 FTP
786 23	2	Traversée cuivre RJ45 cat.6 FTP
786 27	2	Traversée cuivre RJ45 cat.6 FTP finition alu
Traversée cuivre cat.6 UTP		
786 22	2	Traversée cuivre RJ45 cat.6 UTP
786 26	2	Traversée cuivre RJ45 cat.6 UTP finition alu
Traversée cuivre cat.5 FTP		
786 21	2	Traversée cuivre RJ45 cat.5e FTP
786 25	2	Traversée cuivre RJ45 cat.5e FTP finition alu
Traversée cuivre cat.5 UTP		
786 20	2	Traversée cuivre RJ45 cat.5e UTP
786 24	2	Traversée cuivre RJ45 cat.5e UTP finition alu
Doubleur		
786 95	1	Doubleur téléphone/Ethernet FTP
786 65	1	Doubleur téléphone/Ethernet UTP

Prises RJ45 traversantes, doubleur, téléphone (suite)

Réf.	Mod.	Prises téléphone
787 30	1	RJ11 4 contacts
787 31	2	RJ11 4 contacts
787 32	2	RJ12 6 contacts
787 34	2	RNIS numeris 8 contacts
787 38	2	Prise téléphone 8 contacts

Points d'accès Wi-Fi alimentés par POE



Réf.	Mod.	802.11 b/g single band
779 11	4	802.11 b/g single band
779 13	4	802.11 a+b/g dual band
779 14	4	802.11 a+b/g dual band équipé de jack

Switch cuivre, autres prises informatiques et plastrons



Réf.	Mod.	Switch-line 10/100 base T
779 00	6	Switch 6+2 RJ45 alimentation 230V
779 01	6	Switch 6+2 RJ45 alimentation POE

Autres prises informatiques

787 61	1	Prise USB femelle
787 62	1	Prise IEEE 1394 femelle

Plastrons pour prises informatiques


786 01	2	Réceptacle Aco 2
786 02	2	Plastron Systemax simple
786 04	2	Plastron Keystone simple

Equipement fibre optique



786 16	2	Traversée optique 2ST
786 17	2	Traversée optique 2SC
786 18	2	Traversée optique 2LC

Ronfleurs, sonneries et centrales d'alarme technique



Réf.	Mod.	Ronfleurs et sonneries
766 40	2	Ronfleur 8V
766 41	2	Ronfleur 230V
766 42	2	Sonnerie 12/24/48V

Centrale d'alarme technique

766 82	3	Centrale d'alarmes techniques 3 directions
766 90	2	Relais

Prises TV, audio et vidéo



Réf.	Mod.	Prises télévision
787 80	2	TV simple connecteur type "F"
787 82	2	TV simple Ø 9,52 mm mâle
787 86	2	TV-FM-SAT

Prises TV, audio et vidéo (suite)

Réf.	Mod.	Prises vidéo
787 52	1	Prise vidéo 1 RCA
787 57	2	Plastron HD 15 VGA
787 63	2	Prise S-vidéo
787 59	2	Prise HD 15+5 BNC préaccordée
787 58	2	Prise BNC 75 Ω

Prises audio

787 51	2	Prise haut-parleurs
787 53	1	Prise audio stéréo 2 RCA
787 54	1	Prise audio stéréo vidéo 3 RCA
787 55	2	Prise XLR femelle
787 56	2	Prise XLR mâle
787 60	2	Prise speakon
787 64	2	Prise jack 3,5 mm femelle

Fonctions lumineuses: hublots et voyants



Réf.	Mod.	Voyants
785 01	1	Voyant simple blanc 230V
785 02	1	Voyant double équipé de diffuseur 230V
785 51	1	Voyant simple 12-24-48V
785 52	1	Voyant double 12-24-48V


Indicateur lumineux d'obstacle

785 11	2	Indicateur lumineux d'obstacle
--------	---	--------------------------------

Hublots

785 60	2	Hublot rouge 12-24-48V
785 61	2	Hublot blanc 12-24-48V
785 62	2	Hublot vert 12-24-48V
785 63	2	Hublot bleu 12-24-48V
785 70	2	Hublot rouge 230V
785 71	2	Hublot blanc 230V
785 72	2	Hublot vert 230V
785 73	2	Hublot bleu 230V
785 10	2	Balisage de plinthe

Fonctions lumineuses: signalétique



Réf.	Mod.	Mécanismes de signalisation lumineuse
785 20	2	Signalétique blanche
785 21	2	Signalétique bleue
785 22	5	Signalétique blanche
785 23	5	Signalétique bleue
785 24	2	Signalétique bicolore vert/rouge

Étiquettes pour mécanismes de signalisation lumineuse

785 30	2	Étiquette flèche de direction
785 31	5	Étiquette flèche de direction
785 32	2	Étiquette exit
785 33	5	Étiquette exit
785 34	2	Étiquette WC
785 35	5	Étiquette WC
785 36	2	Étiquette pictogramme "réunion"
785 37	5	Étiquette pictogramme "réunion"
785 38	2	Étiquette pictogramme "accueil"
785 39	2	Étiquette pictogramme "interdit"
785 40	2	Étiquette pictogramme "réservé homme"
785 41	2	Étiquette pictogramme "réservé femme"
785 42	2	Étiquette pictogramme "réservé handicapé"
785 43	2	Étiquette pictogramme "vestiaire"
785 44	2	Étiquette pictogramme "zone fumeur"
785 45	2	Étiquette pictogramme "zone non fumeur"
785 46	2	Étiquette pictogramme "climatisation"
785 47	2	Étiquette pictogramme "téléphone"
785 48	2	Étiquette pictogramme "téléphone interdit"

Fonctions pour espaces médicalisés



766 55	5	Bloc d'appel 6 directions 230V
766 60	5	Afficheur d'appel infirmière 6 directions
766 63	2	Prise pour poire d'appel
766 64	2	Bloc d'appel sanitaire
766 67	2	Inter à tirette 2A pour appliques
766 65	2	Embase prise télécommande non éjectable
766 68	2	Embase prise télécommande éjectable
788 80	2	Plaque étanche IP44 anti-bactérienne

Plaques de finition, cadres, supports et boîtes d'encastrement pour mécanismes Mosaic

	Plaque blanche	Plaque Alu	Cadres saillie		Supports				Boîtes cloisons sèches	
			Réf.	Hauteur	Standard	A griffes	Lumineux	Témoin	Réf.	Profondeur
Horizontal										
1 module	788 01	790 01	-	-	802 50	-	-	-	800 40	40 mm
2 modules	788 02	790 02	802 80	30 mm	802 51	802 61	802 60	802 62	800 41	40 mm
			802 81	40 mm					800 51	50 mm
3 modules	788 03	790 03	802 89	40 mm	802 59	-	-	-	800 61	60 mm
			802 85	40 mm					800 49	40 mm
5 modules	788 15	790 15	802 85	40 mm	802 52	-	802 58	-	800 42	40 mm
			802 82	40 mm					802 52	50 mm
2x2 modules	788 04	790 04	802 82	40 mm	-	-	-	-	-	
2x2 modules (entraxe 57mm)	788 64	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 modules	788 16	790 16	802 86	40 mm	-	-	-	-	800 43	40 mm
8 modules	788 18	790 18	802 86	40 mm	802 53	-	-	-	800 53	50 mm
3x2 modules	788 06	790 06	802 83	40 mm	-	-	-	-	-	
3x2 modules (entraxe 57mm)	788 66	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 modules	788 10	790 10	802 84	40 mm	802 54	-	-	-	800 44	40 mm
4x2 modules	788 08	790 08	802 84	40 mm	802 54	-	-	-	800 54	50 mm
Vertical										
5 modules	788 25	790 25	802 85	40 mm	802 52	-	802 57	-	800 42	40 mm
2x2 modules	788 22	790 22	802 82	40 mm	802 52	-	-	-	800 52	50 mm
2x2 modules (entraxe 57mm)	788 54	-	-	-	-	-	-	-	-	
3x2 modules	788 23	790 23	802 83	40 mm	802 53	-	-	-	800 43	40 mm
									800 53	50 mm
3x2 modules (entraxe 57mm)	788 56	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poste de travail										
2x5 modules	788 30	790 30	-	-	-	-	-	-	-	
2x2x2 modules	788 38	790 38	802 74	50 mm	802 64	-	-	-	801 24	45 mm
Grand écran	788 39	790 39	-	-	-	-	-	-	-	
2x6 modules	788 36	790 36	-	-	-	-	-	-	-	
2x8 modules	788 37	790 37	802 76	50 mm	802 66	-	-	-	801 26	45 mm
2x3x2 modules	788 32	790 32	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAUX DE CHOIX

Fonctions (suite), plaques et supports