

PRODUKT DATENBLATT

Artikel Nr. 41000 – Medio Linie 1000g, d= 10g

Beschreibung

Genauere handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Untere Aufhängung dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör leicht austauschbar. Zerreißproben bis 1000 g mit optionalem Schleppezeiger Nr. 4.012. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung. Druckkraftmessung mit optionalem Zubehör jederzeit möglich, d.h. zwei Funktionen in einem Messmittel. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. Ein tausendfach bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt vom Weltmarktführer.

Technische Daten

Kapazität	1000g
Teilung	10g
Farbe	Blau
Präzision	+/- 0.3%
Tarabereich (Nullstellung)	~ 20%
Standardaufhängung	Haken
Austausch untere Aufhängung	System "click and go"
Bauteile	korrosionsfrei (Klammer nur geschützt)
Netto Gewicht	36g
Brutto Gewicht	50g
Messlage	beliebig
Benutzer Kalibrierung	Nein (nur durch Hersteller)
Verpackung	Transparentes Designer-Étui
Bedienungsanleitung	DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL
Garantie	3 Jahre
Code EAN13	7612348410002
Zolltarif Nummer	8423.8190
Ursprungsland	Schweiz (CH)

Abmessung

S (Skalenlänge)	100 mm
L0 (Länge unbelastet)	225 mm
Lm (Länge maximal)	325 mm
Ø Durchmesser	12 mm

