



Save as PDF



Peli protector cases - Total protection boxes - Waterproof cases - 1050 Micro Case



Inre dimensioner :
16 x 9.3 x 7 cm (6" x 4" x 3")

GREAT FOR RUGGED SPORTS - NOT FOR SWIMMING OR SUBMERGING

Vattenbeständig, krossäker och dammtät. Inte för simning eller dykning.

Lättöppnad spärr

Gummiisolerad för extra skydd fungerar även som O-ringsförsäkring

Automatisk tryckutjämningsventil - balanserar det inre trycket, håller vatten ute

Bärande delar av rostfritt stål

Dragrep

Med villkorslös garanti

Tillgänglig i en enda färg eller genomskinlig med färgad isolering



Micro_black Micro_blue Micro_red Micro_yellow

Peli protector cases - Total protection boxes - Waterproof cases - 1050 Micro Case SPECIFIKATIONER

Yttre Dimensioner (L x W x D)		Innermått (L x W x D)
19 x 12.8 x 7.9 cm (8" x 5" x 3")		16 x 9.3 x 7 cm (6" x 4" x 3")
Lock Djup	Botten Djup	Totalt Djup
1.8 cm (1")	4.9 cm (1.94")	6.7 cm (2.63")
Lock Djup	Botten Djup	Totalt Djup
1.8 cm (0.69")	4.9 cm (1.94")	6.7 cm (2.63")
Vikt med Skum	Vikt utan Skum	Max. Flytkraft
0.38 kg. (0.83 lbs)	0.37kg (0.81 lbs.)	0.79 kg (1.74 lbs.)
Temperaturomfång		
-23 / 93° C (-10 / 199.4° F)		

1050 Micro Case Certifikat

- IP67(Nedsänkt 1 meter under 30 minuter)

Materials

Hölje	Spänne	Lock O-Ring	Stift
Polycarbonate	Xylex	Thermal Plastic Rubber Liner Stainless Steel	
Skum	Rening Hölje	Rening Öppning	Rening O-Ring
TL - 426 4 lb. Esther	Polycarbonate	Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic	70 Shore Nitrile

Konfiguration

Kat. #	Beskrivning
1050	Peli protector cases - Total protection boxes - Waterproof cases - 1050 Micro Case

Peli protector cases - Total protection boxes - Waterproof cases - 1050 Micro Case Tillbehör

Det finns just nu inga tillbehör tillgängliga för den här produkten