

Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M

Product ID: MXT101MM



Questo cavo per monitor video VGA da 1,8 m è dotato di due connettori (maschio) HDDB15, per fornire una connessione VGA di alta qualità.

Il cavo supporta una risoluzione video massima fino a 800x600. Per applicazioni che richiedono risoluzioni più elevate, vedere il nostro cavo VGA coassiale da 1,8 m (MXT101MMHQ).

MXT101MM è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente il collegamento di un PC dotato di porta VGA a un commutatore
- Consente di collegare un display VGA a una sorgente VGA

Features

- Supporta risoluzioni video fino a 800x600
- Affidabilità garantita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Note/requisiti speciali	Nota	Il pin numero 9 non è presente in questi connettori Sono supportate risoluzioni fino a 800x600
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
	Colore	Grigio
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	1.3 in [33 mm]
	Lunghezza cavo	6 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6 ft [1.8 m]
	Peso prodotto	4.3 oz [122 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [127 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.