

MERKMALE

- Rutschfester Hauptgriff und geringe Reibung
- Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpens
- Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge
- Zwangssperrentriangelung, um missglückte Crimpstellen und Hindernisse zu entfernen
- Präzisionsexzentrisch
- Jedes Werkzeug hat eine eindeutige Seriennummer für die Rückverfolgbarkeit
- Durable: Lebensdauer überschreitet 50000 Zyklen

Crimpzange von RS Pro für Spleiß

RS Best.-Nr. 683-1627



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die RS Pro Crimpzange ist eine "Original Line"-Handcrimpzange für BNC-, TNC- und N-Koaxialkabelsteckverbinder. Erzeugt Sechskant-Crimps in 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm/.213 Zoll, 255 Zoll, 0,067 Zoll mit minimalem Kraftaufwand für Rechts- oder Linkshänder. Geeignet für Kabeltypen RG108A/U, RG142B/U, RG210/U, RG223/U, RG302/U, RG58C/U, RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U, RG71B/U

Allgemeine

Crimpwerkzeugtyp	Zange
Crimp-Steckverbindertyp	BNC
Crimpprofil	Sechskant
Anwendungen	Wartung und Reparatur, Elektroinstallationen, Kabelkomponenten

Mechanische

Gesamtlänge	198mm
Breite	18 mm/0.71"
Höhe	59 mm/2.32"
Höhensicher	Ja/Nein
Drahtgröße (mm²)	RG58, RG59, RG62, RG71
Lebensdauer, Zyklen	50000
Gewicht	350 g/0,77 lb
Crimp-Nester	5.41 mm/.213" 6.48 mm/.255" 1.69 mm/.067"

Zulassungen

Normen erfüllt	RoHS-kompatibel
-----------------------	-----------------

