



Demi-visière uvex pronamic

- La demi-visière offre une protection maximale, elle est compatible avec le port de lunettes de protection à la vue. Elle se fixe et se retire très facilement grâce au bouton poussoir
- Visière en polycarbonate traitée anti-buée sur la face interne et anti-rayure sur la face externe
- Répond aux exigences de la classe optique la plus élevée
- Protection UV 400
- Le bouton-poussoir permet de détacher la visière du casque
- Encoches euroslot libres pour fixer des coquilles anti-bruit uvex K10H, K20H, K30H, K1H, K2H ou les coquilles K1P ou K2P en remplaçant l'adaptateur livré avec la demi-visière par l'adaptateur push/baïonnette 2600237
- Conforme aux normes EN 166 et EN 170, convient pour le domaine d'utilisation 3 (liquides)
- Compatibles avec les casques uvex pronamic et uvex pronamic alpine
- Disponible en version solaire sous la référence 9916201

Demi-visière uvex pronamic

N° d'article	9916200
Modèle	avec système Click & Push
Normes	EN 166, EN 170
Monture	noir W 166 3 F CE 0196
Écran	PC incolore UV400 2C-1,2 W 1 F KN CE
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 50 pièces
Ecran de remplacement	9906013, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène



« Position parking »

Coquilles anti-bruit compatibles



	uvex K1P fixation à baïonnette	uvex K2P fixation à baïonnette	uvex aXess one
N° d'article	2600216	2600214	2640201
Modèle	fixation à baïonnette	fixation à baïonnette	*système de fixation à baïonnette uvex 2600231
Valeur SNR	28 dB	30 dB	25 dB, amplification possible avec fonction RAL
Valeur H-M-L	H : 34 dB, M : 25 dB, L : 18 dB	H : 35 dB, M : 27 dB, L : 20 dB	H : 27 dB, M: 21 dB, L: 18 dB
Poids	191 g	230 g	309 g, 378 g avec système de fixation
Coloris	noir, gris	noir, jaune	noir, gris
Unité de commande	paire	paire	paire



	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H	uvex K1H	uvex K2H
N° d'article	2630210	2630220	2630230	2600201	2600202
Modèle	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles diélectriques pour casque avec encoches encoches Euroslot 30mm	coquilles pour casque avec encoches Euroslot 30mm	coquilles pour casque avec encoches Euroslot 30mm
Valeur SNR	28 dB	30 dB	34 dB	27 dB	30 dB
Valeur H-M-L	H : 34 dB ; M : 26 dB ; L : 18 dB	H : 34 dB ; M : 28 dB ; L : 20 dB	H : 36 dB ; M : 32 dB ; L : 24 dB	H : 32 dB ; M : 24 dB ; L : 17 dB	H : 35 dB ; M : 27 dB ; L : 20 dB
Poids	216 g	263 g	420 g	210 g	251 g
Coloris	noir, vert	noir, jaune	noir, rouge	noir, vert	noir, jaune
Unité de commande	paire	paire	paire	paire	paire

Possibilités de combinaison

Références	Nom de l'article	Couleur
Casques uvex pronamic		
9731030	Casque uvex pronamic B-WR	Blanc
9731130	Casque uvex pronamic B-WR	Jaune
9731330	Casque uvex pronamic B-WR	Rouge
9731530	Casque uvex pronamic B-WR	Bleu
9731031	Casque uvex pronamic B-S-WR	Blanc
9731331	Casque uvex pronamic B-S-WR	Rouge
9731531	Casque uvex pronamic B-S-WR	Bleu
9731131	Casque uvex pronamic B-S-WR	Jaune
9731033	Casque uvex pronamic S-KR	Blanc
9731133	Casque uvex pronamic S-KR	Jaune
9731333	Casque uvex pronamic S-KR	Rouge
97311533	Casque uvex pronamic S-KR	Bleu
Casques uvex pronamic alpine		
9735030	Casque uvex pronamic alpine	Blanc
9735130	Casque uvex pronamic alpine	Jaune
9735230	Casque uvex pronamic alpine	Orange
Casques uvex pronamic alpine Mips		
9735031	Casque uvex pronamic alpine Mips	Blanc
9735131	Casque uvex pronamic alpine Mips	Jaune
9735231	Casque uvex pronamic alpine Mips	Orange