

Support de moniteur SELECT PLUS avec bras pour 1 écran avec

Références	509623	Quantité d'unité de vente	1 Pièce
Couleur	Argent métallisé	EAN à l'unité de vente	4005546735009
Conditionnement	1 Pièce	Poids brut de l'emballage	3336 G
Code EAN du produit	4005546735009	Pays d'origine	CN



Logos et récompenses



Description produit

- Support pour 1 écran avec bras flexible et double système de fixation inclus (passe-câble et pince)
- Travail ergonomique grâce au réglage individuel et facile de la hauteur, de l'inclinaison et de l'orientation de l'écran
- Orientation de l'écran à 90° pour une utilisation au format portrait ou paysage
- Positionnement sans effort de l'écran dans la position désirée grâce au système de ressort à gaz
- Support VESA universel (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm)
- Pour écrans de 17 à 32 pouces (43,2 à 81,3 cm) et jusqu'à 8 kg
- Système de gestion de câbles intégré

Support de moniteur SELECT PLUS avec bras pour 1 écran avec

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	530
Hauteur extérieure (mm)	450
Dimension extérieure profondeur / longueur	108 mm
Capacité (pour)	1 Écrans(s)
Marque	DURABLE
Taille de l'écran	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Écran orientable (°)	90
Écran ajustable	Oui
Angle de pivotement du moniteur	90° horizontal
Inclinaison réglable de l'écran en continu	+ 90° / - 90°
Réglage en hauteur	Non
Capacité de mouvement	Tourne, s'incline, pivotant, réglable en hauteur, déplaçable
Épaisseur de la table / diamètre de la broche	10 - 50 mm
Gestion des câbles	Oui
Capacité de charge	8 kg
Protection anti-vol	Non
Norme VESA	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Type de base/montage	Épingle de table, Pince de table