







断面 "A-A" (SECT. A-A)

- 注記:
- 材料: 66ナイロン (UL94V-0)
 - 製品規格: 108-5459
 - 取付適用規格: 114-5203
 - 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917686
タブコンタクト: 917764
917765
 - 取扱説明書: 411-5771
 - 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
- MATERIAL: 66 NYLON (UL94V-0)
 - PRODUCT SPEC.: 108-5459
 - APPLICATION SPEC.: 114-5203
 - MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: 917686
TAB. CONT.: 917764
917765
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5771
 - MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BALACK 黒色	316086-9	2
BLUE 青色	316086-6	2
YELLOW 黄色	316086-4	2
RED 赤色	316086-2	2
NATURAL 自然色	316086-1	2
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 個数

Copyright © 1978 年 日本エー・エム・ピー株式会社			Copyright © 1978 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan		
E	変更 (FJ00-1592-98)	T.H.	21. SEP. '98	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 2P CAP HSG.		
D	変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	11. SEP. '97	--- mm ² (AWG -)	--- mm φ			
C	変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	25. SEP. '97	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°		
B	変更 (FJ00-3931-96)	A.O.Y.K.	10. JAN. '96	SEE NOTE 注記 △	---			
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	20. OCT. '95	DR. 8 SEP. '95 A.OISHI	DE. 8 SEP. '95 Y.NOGUCHI	図章 (SCALE) 5-1		
O	作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	8. SEP. '95	CHK. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA	APP. 8 SEP. '95 Y.KASHIWA			
LTR	変更	DR	CHK	DATE		REV. E		
						SHEET 1 OF 1		