

CARACTERÍSTICAS

- La lámpara de filamentos es una bombilla bien establecida
- La historia habla por sí misma - de esto es uno de las bombillas más fiables
- La iluminación proporciona una excelente reproducción cromática
- Si es necesario, la bombilla podría atenuarse fácilmente
- El cable de la bombilla es fácil de instalar

Luz indicadora BA9s, transparente, 24 V, 83 mA, 10000h

Código RS: 105-102



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del producto ATRIBUTO 1

Es interesante cómo la industria de bulbos ha cambiado durante los dos últimos siglos. Aunque son grandes bombillas disponibles en el mercado, todavía hay un requisito para la iluminación de Bulbos de filamento que aporta fiabilidad y un poco de historia.

Especificaciones generales

Base de lámpara	BA9s
Tamaño de lámpara	T3 ¼
Color de lente	Transparente
Luminosidad	6,3 lm
Horas de vida	10000h
Tipo de filamento	Tipo vacío
Aplicaciones	Industria automotriz; industria de máquinas de juego; indicador de automóviles; luces de jardín; linternas de papel; linternas alimentadas por batería

Especificaciones eléctricas

Tensión nominal	24 V
Corriente nominal	83mA

Especificaciones mecánicas

Diámetro	10.5mm
Longitud	29mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
------------------------------	------



DRAWING - I		
Unit : mm		
1. Structure	Bulb Type	T3 1/4 Clear
	Bulb Diameter	Ø10.5Max.
	Length	29.0Max
	Base Type	Ba9s.
2. Design Characteristics	Voltage	24V
	Amperage	83mA±10%
	Filament Type	Vacuum type
	Luminous Flux	6.3Lm±20%
	Life Hours	10,000Hrs