



PRODUCT-DETAILS

E4.2V 4000 Ekip Touch LI 3p F HR

E4.2V 4000 Ekip Touch LI 3p F HR



概要信息	
产品型号	E4.2V 4000 Ekip Touch LI 3p F HR
产品ID	1SDA071224R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644750749
目录说明	E4.2V 4000 Ekip Touch LI 3p F HR
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2V 4000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1904 9AKK108468A1910

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	104d4b83-8055-4340-a90b-594733d22d27 Italy (IT)
简化的SCIP	5bbce6f9-a277-4a48-98f0-8af6e65a877c Germany (DE) c907ad59-1137-42ae-b1ef-a9b864817ebc Sweden (SE) 9bba3fe5-9a14-4324-82f8-864493564e99 Poland (PL) e7bc7b91-6dc6-4f7e-80d6-2fb2673d3ece Greece (GR) 3b9ec31e-414c-47ac-b736-49e6e663890b Estonia (EE) b0bda8b4-7865-468e-9bab-462dd5b3aa26 Hungary (HU) a47cb2bf-5f11-4c76-8661-e59b487d48b5 Netherlands (NL) 67fc5b32-4347-4f66-bec7-9cfe6178fcf3 Poland (PL) a2388151-03b4-432c-8943-789062cda78c Spain (ES) 5630d34f-c285-4aa8-9035-5b63548eacb0 Belgium (BE) 1698aea2-9331-4415-8658-6643e18093e7 Germany (DE) e3c7f928-7a30-4135-ab60-88e533ce6438 Finland (FI) 43197ecf-1861-446c-8377-69c01925d7d3 France (FR) a186452b-2307-4dd9-8d75-72b4aa041055 Poland (PL) f7ad0f33-e718-4f18-bdf0-ee51c1e9ada5 Norway (NO) 8b40bc07-f613-4fd2-a588-4a0cf06a2e86 Czech Republic (CZ) 1c16b4a8-64ea-4723-9239-94855d517430 Belgium (BE) cdd21245-50cd-4785-a91f-81a8c7b11dbc Croatia (HR) 6b1cb39a-a14d-4d6d-af10-09d80c3c014e Sweden (SE) 50ce231f-6142-4f4c-b116-8f8dd76d6eaf Germany (DE) 17e807fb-c94d-46ab-b9ee-2662f39c385c Germany (DE) 638cadbe-32fb-4d8b-8dc0-8ff55e404400 Hungary (HU) cf33c91b-adc7-4fab-8a1a-7dc8ab66fd87 Germany (DE) be4eaf20-bda9-4688-b8f4-d0a081f7e086 France (FR) 4c53c372-e33a-4a83-aa80-6dfe2539c263 Portugal (PT) 86dae21e-2dbb-4f09-857f-19e66ed51c00 Denmark (DK) 2ad7075a-98e0-406f-83a0-c3b2cd254034 Bulgaria (BG)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z4VWERBD000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644750749
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	384 mm
产品净高	371 mm
产品净深	270 mm
产品净重	56 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	63 kg
1级包装 EAN	8015644750749

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0171

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 5000 cycle Ue = 500 ... 690 V 4000 cycle 20 cycles per hour
机械寿命	15000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	465 W
额定电流 (I _n)	4000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (380 V AC) 150 kA (400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (660 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 100 kA for 3 s 75 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA
额定持续电流 (I _u)	4000 A
额定电压 (U _r)	690 V
推荐的螺丝刀	Main Circuit M12
脱扣器	Ekip Touch LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	V
标准	IEC
壳架等级	E4.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Rear flat Horizontal
端子类型	Bolt
拧紧力矩	70 N·m

认证及声明（文件编码）	
ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5545
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001001R0100
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

