

MERKMALE

- Hergestellt aus Stahlrohr für ausgezeichnete Haltbarkeit
- Kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen
- Epoxidpulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- Spenderlänge von 600 mm, ideal für die Montage mehrerer Kabeltrommeln
- Ein Rahmendesign für einfache Installation

Kabelständer von RS Pro 270 mm (H) x 300 mm (L) x 650 mm (W) Durchmesser 350 mm 1 Ablage aus Stahl

RS Best.-Nr. 2461182



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser kompakte Kabelspender von RS Pro ist ein leichtes und dennoch robustes Spendergestell, das sich ideal für Drähte und Kabel in einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Das Gestell besteht aus Stahlrohr und verfügt über eine Epoxidpulverbeschichtung, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Die kompakte Bauweise dieses Kabelrollenhalters macht ihn ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. auf einer Werkbank Top, in einem Fahrzeug oder vor Ort, und macht ihn sehr vielseitig und wirtschaftlich

Allgemeine

Typ	Ständer
Anzahl der Regale	1
Material	Stahl
Farbe	Rot; Orange; Blau
Anwendungen	Top auf der Werkbank; vor Ort; Fahrzeuge

Mechanische

Maximale Kabellänge	50m
Kabeldurchmesserkapazität	102mm
Maximale Rollenbreite	590mm
Abmessungen	270 mm x 650 mm x 300 mm
Höhe	270mm
Breite	650mm
Länge	300mm
Durchmesser	350mm
Maximales Rollengewicht	140kg

Anzahl der Balken/Stufen	Kabelrollenhaltefunktion	Breite	Durchmesser
1	2	300mm	600mm
2	4	400mm	450mm

Overall Size - H x W x D (mm)	Max. Reel \varnothing (mm)	Min. Reel Core \varnothing (mm)	Max. Storage Width (mm)
270 x 650 x 300	350	20	590