

## **LS-10 ; 0 bar ... 0,6 bar; 4 ... 20 mA, 2 fils**

### **sonde de niveau type LS-10**

Numéro d'article: 7377626

Quantité: 1 pcs

Code: LS-10-A-BBC-GD-G-ZZZ W101-ZZZZZZ-Z-GSE6

Vue d'ensemble: LS-10 ; 0 bar ... 0,6 bar; 4 ... 20 mA, 2 fils  
@ DC 10 ... 30 V; Précision: 0,5% de l'étendue de mesure  
G 1/2 B

Longueur de câble: 5 m

Spécifications selon fiche technique: PE 81.55

Détails: sonde de niveau type LS-10

Spécifications selon fiche technique: PE 81.55

Précision: 0,5% de l'étendue de mesure

Alimentation électrique: DC 10 ... 30 V

Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 fils

Plage de température du fluide: -10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)

Indice de protection: IP 68

Matériau en contact avec le fluide: acier inox, PUR, PA

Etendue de mesure: 0 bar ... 0,6 bar

Raccordement process: G 1/2 B

Longueur de câble: 5 m

Standard WIKA

\*Made in Germany\* sur l'étiquette

standard Wika - spécification selon fiche technique