

CRIMPFOX 6-M - Presszange



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
- Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212720
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4046356857796
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	628 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	628 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Optimierte Hebelübersetzung

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,25 mm ²
Querschnitt max.	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Crimpstelle 4

Querschnitt max.	4 mm ²
AWG max	12

Crimpstelle 5

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	24 ... 10

Maße

Breite	22 mm
--------	-------

CRIMPFOX 6-M - Presszange



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>

Höhe	76 mm
Länge	204 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX 6-M - Presszange

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6-M - Presszange



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6-M - Presszange



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de