結束バンド固定具

4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

●束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
●粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。また、同時にM3ネジで固定できます。（ABM1M、ABMMタイプを除く）
●粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系があります。
●結束バンドを4方向から挿入することができます。
※取り付け方法については、D38～39ページをご覧ください。



部品番号			使用結束バンド幅（mm）	寸法（mm）			最大静荷重（g）	ネジ穴径（φmm）	使用箇所	材質	色
	100個入	1000個入		A	B	C					
ABM1M-A	**-C**	**-M**	1.8～2.5	12.7	12.7	4.0	59	—	屋内	ナイロン66	白
ABM1M-AT	**-C**	**-M**							屋内・高温		
ABM1M-AT	—	**-M0**							屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒
	100個入	500個入									
ABMM-A	**-C**	**-D**	2.3～3.6	19.1	19.1	4.6	136	—	屋内	ABS	白
ABMM-A	**-C20**	—									黒
ABMM-AT	**-C**	**-D**							屋内・高温		白
ABMM-AT	**-C0**	**-D0**							屋外・高温	耐候性ABS	黒
ABM2S-A	**-C**	**-D**	2.3～4.8	25.4	25.4	4.2	227	4.0	屋内	ABS	白
ABM2S-A	**-C14**	**-D14**									テレホングレー
ABM2S-A	**-C15**	—									アイボリー
ABM2S-AT	**-C**	**-D**							屋内・高温		白
ABM2S-AT	**-C0**	**-D0**							屋外・高温	耐候性ABS	黒
ABM100-A	**-C**	**-D**				5.1		3.7	屋内	ナイロン66	白
ABM100-A	—	**-D20**									黒
ABM100-AT	**-C**	**-D**							屋内・高温		白
ABM100-AT	**-C0**	**-D0**							屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒
ABM112-A	**-C**	**-D**		28.4	28.4	4.1	286	3.7	屋内	ナイロン66	白
ABM112-A	—	**-D20**									黒
ABM112-AT	**-C**	**-D**							屋内・高温		白
ABM112-AT	**-C0**	**-D0**							屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒
	50個入	200個入									
ABM3H-A	**-L**	**-T**	2.3～8.9	38.1	38.1	6.4	513	3.7	屋内	ナイロン66	白
ABM3H-A	**-L20**	—									黒
ABM3H-AT	**-L**	**-T**							屋内・高温		白
ABM3H-AT	—	**-T0**							屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒
ABM4H-A	**-L**	**-T**		50.8	50.8		908	3.9	屋内	ナイロン66	白
ABM4H-AT	**-L**	**-T**							屋内・高温		
ABM4H-AT	—	**-T0**							屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒

部品番号			使用結束バンド幅（mm）	寸法（mm）			ネジ穴径（φmm）	固定方法	使用箇所	材質	色
	100個入	500個入		A	B	C					
ABMM	—	**-D**	2.3～3.6	19.1	19.1	4.6	—	*	屋内	ABS	白
ABM2S-S6	—	**-D**	2.3～4.8	25.4	25.4	4.2	4.0	M3ネジ	屋内	ABS	白
ABM100-S6	**-C**	**-D**				5.1	3.7			ナイロン66	
ABM100-S6	**-C69**	**-D69**								難燃性ナイロン66	アイボリー
ABM112-S6	**-C**	**-D**		28.4	28.4	4.1	3.7	M3ネジ	屋内	ナイロン66	白
ABM112-S6	**-C69**	—							屋内	難燃性ナイロン66	アイボリー
	—	200個入									
ABM3H-S6	—	**-T**	2.3～8.9	38.1	38.1	5.2	3.7	M3ネジ	屋内	ナイロン66	白
ABM4H-S6	—	**-T**		50.8	50.8		3.9				

＊ナイロンに適した接着剤をご使用ください