



520372

Tork Panno per pulizia industriale

Aumenta ulteriormente l'efficacia del tuo regime di pulizia con i panni per pulizia industriale Tork. La tecnologia exelCLEAN® consente di ridurre fino al 41% l'impiego di solventi per una maggiore efficienza. Per un uso ancora più pratico nei luoghi di lavoro, questi panni sono progettati per essere utilizzati con la maggior parte dei solventi. Morbidi e flessibili, consentono di raccogliere grasso, olio e sporco anche nei punti più difficili da raggiungere e di eliminare macchie ostinate senza graffiare. Questi panni per pulizia monouso evitano inoltre di dover ricorrere a stracci e panni a nolo, riducendo gli sprechi fino all'85%. Dal 2011*, poi, abbiamo ridotto del 28% le emissioni di CO₂ dei panni Tork exelCLEAN®. *Analisi del ciclo di vita (Life Cycle Analysis, LCA) condotta da Essity e dall'IVL Svenska Miljöinstitutet ad aprile 2021

- Risparmia tempo procurandoti facilmente e rapidamente i panni per pulizia dall'ampia apertura della pratica scatola portatile, che semplifica l'accesso ai panni.
- Ottimizza i consumi e minimizza gli sprechi di panni per pulizia con l'erogazione singola.
- L'ampia apertura della scatola portatile fa in modo che i panni siano facilmente accessibile anche quando si indossano i guanti.
- Aumenta la sostenibilità delle tue attività: la confezione del prodotto è realizzata al 100% con fibre riciclate.

Certificazioni prodotto



Informazioni sul prodotto e sulla spedizione

Sistema	Qualità	Numero veli
W7	Premium	1
Stampa	Lunghezza (piegato)	Larghezza (piegato)
No	10.8 cm	35.5 cm
Goffratura	Lunghezza (aperto)	Larghezza (aperto)
No	41.5 cm	35.5 cm
Colore		
Grigio		

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
Codice EAN	7322541184012	7322541184012	7322541446264
Materiale di imballaggio	none	Carton	
Pezzi	210	210 (1 CON)	21000 (100 TRP)
Unità di trasporto per strato			10
Strati per pallet			10
Peso lordo	2268 g	2.3 kg	226.8 kg
Altezza	210 mm	210 mm	2250 mm
Lunghezza	238 mm	374 mm	1200 mm
Larghezza	374 mm	238 mm	800 mm
Peso netto	2011 g	2 kg	201.1 kg
Volume	18.69 dm3	18.69 dm3	1.87 m3