

# Chevalet de conférence mobile en acier laqué magnétique Nobo Impression Pro



Le chevalet de conférence mobile en acier laqué magnétique avec un cadre contemporain fin et discret maximise l'espace d'écriture sur le tableau, avec un auget porte-marqueurs spacieux placé sous le tableau afin de ne pas empiéter sur sa surface. La base mobile est réglable en hauteur avec des roulettes verrouillables pour une stabilité supplémentaire. Fourni avec des crochets pour suspendre un bloc papier Nobo et une barre de découpe innovante pour faciliter l'arrachage des feuilles. La technologie de la surface du tableau blanc en acier laqué magnétique offre une effaçabilité accrue, pour une utilisation modérée.

## Caractéristiques

Tableau blanc magnétique en acier laqué offrant une effaçabilité accrue, pour une utilisation modérée.

Un cadre fin et discret qui maximise l'espace d'écriture sur la surface du chevalet de conférence

Base mobile réglable en hauteur avec roulettes verrouillables pour une stabilité maximale

Crochets inclus pour accrocher un bloc de papier Nobo pour chevalet de conférence

La barre de découpe innovante facilite et simplifie la suppression des feuilles du bloc papier pour chevalet

Fourni avec un stylo pour tableau blanc Nobo

Surface garantie 15 ans



## Spécifications

Réf. Produit	1902386
Couleur	Blanc
Dimensions	690 x 1900 x 745
Poids	14
Minimum de commande	0

