

FICHE TECHNIQUE

Thermocouple de type « K » Fine jauge fil nu- Rapide réponse – 0.001"(0,025 mm) fil soudé bout x 200 mm de long



(L'illustration montre fine jauge thermocouple montée sur le morceau de carton d'emballage de protection pendant le transport)

- Ultra fine pointe soudée Type K Thermocouple
- 0,001"(0,025 mm) fine jauge fil nu x 200 mm de long
- Sensibilité optimale
- Réponse très rapide à une fraction de seconde
- Idéal pour la détection de température invasive minimale

Spécifications

Type de capteur : Thermocouple Type « K »
Diamètre de fil : 0,001"(0,025 mm)
Longueur de câble : 200mm

T/C Type	Diamètre	Longueur	Allied Code	RS Order Number
K	0.001"/0.025mm	200mm	70643871	397-1573