



Pince agrafeuse 19 chrome

2101409

Résumé

Spécialement conçue pour un usage intensif dans les magasins ou par les artisans, la pince agrafeuse Rexel R191 00 % métal à une capacité d'agrafage de 20 feuilles avec des agrafes Rexel 48/6. Grâce à son bouton pousoir à l'arrière, elle est facile à charger et une fenêtre indique quand remplir le magasin d'agrafes. Profondeur de gorge de 65 mm.

Détails de l'UVC

Profondeur	27mm
Longueur	94mm
Hauteur	219mm
Poids brut	0.30kg
Code barres	5028252174985
Quantité	1

Description

- Pince agrafeuse chromée pour agrafes SP 19 ¼ (n°48/6) pour usage intensif 100% métal
- Mécanisme à la fois très souple et robuste
- Profondeur de gorge : 65 mm
- Contenance du magasin : 210 agrafes
- Capacité d'agrafage jusqu'à 20 feuilles (80gr)
- Chargement frontal très simple par bouton pousoir arrière

Détails du PCB

Profondeur	373mm
Longueur	182mm
Hauteur	125mm
Poids brut	3.26kg
Code barres	5028253174984
Quantité	10

Caractéristiques

- Durée de la garantie 5 ans