



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 45
Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal
Produkt- oder Komponententyp	Ausgleichsstück
Farbton	Polarweiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters	75 x 55 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	100 mm
Höhe	80 mm
Breite	57 mm

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich