



Artikelnummer 1154890020
EAN 4007123650361

BESCHREIBUNG

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

TECHNISCHE DATEN

Max. Strombelastbarkeit	32 A	CEE 400 V / 32 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	1
Leitungsschutzschalter	5	Schutzkontakt-Steckdosen	4
FI-Schalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Absicherung	LS-Schalter	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Bemessungsstrom (FI)	30 mA	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Anzahl der Pole (FI)	4	Schutzart (IP)	IP44
CEE 400 V / 16 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	1		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Farbiger Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 34,9 cm x 13 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,81 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,46 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	38 cm x 29 cm x 14 cm