

特点

- 陶瓷六角头螺钉
- 符合 DIN 933 标准
- M3 螺纹贯穿主体的整个长度
- 长度为 10 mm
- 电气绝缘
- 非磁性应用
- 高温 (1600 °C)
- 腐蚀性 / 化学环境
- 核 / 辐射 / UV 应用

普通陶瓷六角 M3 x 10mm 紧定螺钉

RS 库存号: 223-7181



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

这些普通陶瓷六角紧定螺钉是塑料和金属螺钉的完美替代品，适用于存在蠕变和脆化问题的应用。由于该材料不会与酸发生反应，因此它具有耐腐蚀性，可耐受高达 **+1600°C** 的极高温度的应用。这使螺钉适用于化学和热工业。

深受信赖的 **RS PRO** 系列固定螺钉符合 **DIN 933** 尺寸，在整个长度上具有 **M3** 螺纹。它们设计有六角头，因此您只需使用标准扳手拧紧即可完成安装。

一般规格

螺纹尺寸	M3
材料	陶瓷
表面	普通
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六角
驱动器类型	六角
螺纹类型	公制
防腐蚀	是的
应用	紧固件和固定件； 机器工具和维修； 安全防护； 电子应用； 汽车行业

机械规格

长度	10mm
规格	din 933
破坏性扭矩 Nm	0.27
拉伸强度 MPa	30
密度	3.89gm/cc

认证

合规性 / 认证

ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007 , DIN 933 标准

