

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt oder Komponententyp	Montageplatte
Beschreibung der Pole	3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	25 A
I ² t bei Aktivierung	200000 A ² .s
Anzahl von Kabeln	3 Kabel 4 mm ² bei 105 °C
Breite	54 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	61 mm

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui	690 V gemäß IEC 60439-1
9-mm-Raster	6
Produktgewicht	0,23 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------