



EHMANN

IT-19" Steckdosenleiste 6-fach

Art-Nr.: 0200x00062311 (1,5 m Zul.) | 0200x00062313 (3 m Zul.) | 0200x00062315 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit (19")





IT-19" Steckdosenleiste 6-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom									
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20	 										
 (Abbildung ähnlich)											
<table><tr><td>Art.-Nr. 0200x00062311 (1,5 m Zul.)</td><td>EAN 401209602640 2</td><td>VPE 25</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 0200x00062313 (3 m Zul.)</td><td>EAN 401209602644 0</td><td>VPE 20</td></tr><tr><td>Art.-Nr. 0200x00062315 (5 m Zul.)</td><td>EAN 401209600047 1</td><td>VPE 15</td></tr></table>			Art.-Nr. 0200x00062311 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602640 2	VPE 25	Art.-Nr. 0200x00062313 (3 m Zul.)	EAN 401209602644 0	VPE 20	Art.-Nr. 0200x00062315 (5 m Zul.)	EAN 401209600047 1	VPE 15
Art.-Nr. 0200x00062311 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602640 2	VPE 25									
Art.-Nr. 0200x00062313 (3 m Zul.)	EAN 401209602644 0	VPE 20									
Art.-Nr. 0200x00062315 (5 m Zul.)	EAN 401209600047 1	VPE 15									
<p>478 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 470 mm Befestigungsmaß</p>											