

## 特点

- 防滑主手柄和低摩擦
- 在压接的最后阶段提供双手把手
- 全周期压接机制
- 棘齿释放机制
- 精密偏心调整
- 每个工具都有一个唯一的序列号、便于追溯
- **Durable** : 使用寿命超过 50000 次循环
- 高强度, 通过硬化合金瑞典钢结构

## rs pro 钳压 RS Pro Terminal 、 rs pro 钳子

RS 库存号: 683-1620



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 的一系列原始系列手动压接工具设计用于压接非绝缘开放式套管连接器。精密手动压接工具具有棘齿作用机制，可确保每次使用时实现完整的压接周期。工具还受益于在错误操作情况下安全棘齿释放。该工具采用人机工程学手柄，耐用性至少为 50000 次循环，坚固且使用舒适。以最小的力生产 B/F 压接，右手或左手均可。所有型号均高度可靠且质量放心。

部件号 [683-1620](#). 用于压接 0.1 mm<sup>2</sup> 至 1.5 mm<sup>2</sup> 的范围

部件号 [683-1611](#). 用于压接 0.5 mm<sup>2</sup> 至 6.0 mm<sup>2</sup> 的范围

## 一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	打开料筒 Terminal
压接型	B/F 压接
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

## 机械规格

总长度	198mm
宽度	18 mm/0.71"
高度	59 mm/2.32"
电线尺寸 (mm <sup>2</sup> )	0.1mm <sup>2</sup> -1.5mm <sup>2</sup>
电线尺寸 (AWG)	AWG 26-16.
使用寿命、周期	50,000
重量	350 克 /0.75 磅
压接嵌套	0.1mm <sup>2</sup> -0.5mm <sup>2</sup> / AWG26-AWG20

