

### Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Geräteanwendung	Kommunikation
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Datenanschluss	RJ45 RJ45 - 8 Kontakte
Gehäusefarbtönung	White
Abdeckrahmen-Farbtönung	White
Farbton der Abdeckplatte	Weiß
Geliefertes Zubehör	Protective flap Label holder

### Zusatzmerkmale

Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Anzahl der Steckdosen	1
Art der Kabelabschirmung	S/FTP
Gehäusevariante	Einbau
Installationsrichtung	Gerade
Material	ABS-Thermoplast
Befestigungsmodus	Einschnappen
Anschlüsse - Klemmen	Klicken
Höhe	84 mm
Breite	84 mm
Tiefe	40 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK01
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>