


458024



10	3510400207	尾套	1	PVC	黑色
9	3510400142	T形圈	1	PP	
8	3510400128	夹线爪	1	尼龙	黑色
7	3510400206	螺套	1	尼龙	黑色
6		插孔	3	磷铜	镀银厚度为12.8 $\mu$ m
5	3510200166	按键	1	ZZnAl4-1	镀镍
4	2520400004	弹簧片	1	不锈钢	镀银
3	2510400187	密封圈	1	橡胶	黑色
2	3510400208	塑粒	1	PA	
1	3510200054	本体	1	ZZnAl4-1	镀镍M17X1
序号	图号	名称	数量	材料	备注

DIMENSIONS ARE IN MINIMETERS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

(一般公差)

- 0.5~6 =  $\pm 0.2$
- > 6~30 =  $\pm 0.4$
- > 30~120 =  $\pm 0.6$
- > 120~315 =  $\pm 1$
- > 315~1000 =  $\pm 1.6$
- ANGLES(角度) =  $\pm 5^\circ$

品号		图类	装配图
品名		角法	
制图		比例	2:1
核对		版本	A1
核准		图号	

(NSRLEED17)